


DOCUMENTATION COMMERCIALE



Commutateur 4 intervalles

Isolation thermique avec
mousse polyuréthane
injectée sous pression
40 – 60 mm

Dimensions de l'armoire :
600 x 600 x 1100 mm
Poids : 55 kg

Différents carrousels
monoflacon de 20 litres
ou 2 flacons de 25 litres
ou 4 flacons de 15 litres
ou 12 flacons de 2 litres
ou 24 flacons de 1 litre

Armoire robuste en PE thermoformé
Gamme de température d'exploitation : de -25 à +40° C



*Appareil présenté :
4 flacons*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	
➤ Alimentation	230 VAC ± 5% / 2,5 A / 50 Hz
➤ Consommation	± 400 W
ARMOIRE	
➤ Hauteur	1100 mm ± 2%
➤ Largeur	600 mm ± 2%
➤ Profondeur	600 mm ± 2%
➤ Matériau de l'armoire	Borealis LLDPE double paroi
➤ Matériau de la fenêtre	polycarbonate
➤ Matériau des plaques	acier inoxydable 316 / PE
➤ Isolation	mousse polyuréthane injectée de 40 à 60 mm d'épaisseur
CONDITIONS D'UTILISATION	
➤ classe de protection	IP 54 / compartiment froid IP23
➤ température de fonctionnement	(option -25° C) 0° C à +40° C (option +55° C)
➤ Exposition solaire	si possible éviter une exposition directe
➤ zone	pas de version EX
RÉGULATION DE TEMPÉRATURE	
➤ homogénéisation de la température	ventilation électrique permanente dans l'armoire 24VDC
➤ réfrigérant	R134A
➤ condenseur	RVS 316/V4A
➤ moteur du groupe	revêtement standard Electrolux
➤ régulation de température	+3°C à +5°C suivant NEN6600-ISO 5667
➤ cycle de dégivrage	automatique (ajustable sur automate)
➤ chauffage	24VDC-25 W type Spirale SS (option)
RÉGLAGE INTERVALLE	
➤ 4 modes possibles	commutateur multi position
FLACONS	
➤ matériau	PE blanc (ou verre en option)
➤ monoflacon	de 2 à 50 litres
➤ multiflacons	2 x 25 litres / 4 x 13,5 litres 12 x 2 litres / 24 x 1 litre
CONFORMITÉ CE	oui
MODULE JAZZ	
➤ Affichage	2 lignes 16 caractères, 16 touches, totalisateur 300000,00 m ³ max (reset automatique)
➤ Entrée / sortie	8 entrées numériques, 4 entrées analogiques, 11 sorties relais
➤ Commande	prélèvement manuel, changement de flacon, reset
➤ Entrées	entrée impulsion, entrée courant (4...20 mA), 2 entrées numériques (configuration libre)
➤ Sorties	1 sortie relais 24 VDC (configuration libre) (2x option)
➤ Principe de prélèvement	ILS ou pompe à vide ou péristaltique
➤ Programmation	volume / temps / combiné
➤ Intervalle de prélèvement	0,01 – 250,00 m ³ / prélèvement 2 – 250 minutes / prélèvement
➤ Nombre d'erreurs maxi de prélèvements	0-999
➤ Volume de prélèvement	1-9999 ml